

• General

- ✓ 480-91-017-03 connection rod added in anti PANIC hardware
- ✓ Replaced central seals in S560, S560 LT, M450 – new positions in S560 LT should be created so that the changes will be applied

• Series S67 Urban

- ✓ Transom combination S67162 - M35209 - M35008 - S67166 added

• Series S650

- ✓ The S650 e-MOTION system has been removed and it is replaced by the new automated version of the S650 PHOS system. The new mechanism works with all existing profiles of the S650 PHOS manual series. For the new automated version, you can pre-measure the typology you want on the S650 PHOS and for the pre-measurement of the new mechanism, you can contact the customer consultants department
- ✓ Central seal 660-31-604-03 removed from Eclipse

• Series M45000

- ✓ Alignment corner 180-14-218-00 added to M14664 flyscreen sash

• Series M630

- ✓ Optimisation for M63007 according to the lock length

• Series S350

- ✓ Alignment corner 180-14-218-00 added to S35030 sash

• Series S700

- ✓ Eclipse subsystem added
- ✓ Updated glazing list
- ✓ 3 sash typology with fixed – sliding – fixed added
- ✓ The decorative caps 311-70-802-03 and 311-70-809-03 are removed

• Γενικά

- ✓ Προσθήκη ντίζας 480-91-017-03 στον anti PANIC μηχανισμό
- ✓ Αντικατάσταση κεντρικών στεγανωτικών S560, S560 LT, M450 – Στην S560 LT πρέπει να δημιουργηθούν από την αρχή οι τυπολογίες για να εφαρμοστεί η αλλαγή

• Σύστημα S67 Urban

- ✓ Προσθήκη συνδυασμού τραβέρσας S67162 - M35209 - M35008 - S67166

• Σύστημα S650

- ✓ Το σύστημα S650 e-MOTION καταργήθηκε από το AlumilCal και αντικαθίσταται από την νέα ηλεκτροκίνητη έκδοση του συστήματος S650 PHOS. Ο νέος μηχανισμός μπορεί να συνεργαστεί με όλα τα υφιστάμενα προφίλ της χειροκίνητης σειράς S650 PHOS. Για την νέα ηλεκτροκίνητη έκδοση μπορείτε να προμετρήσετε την τυπολογία που επιθυμείτε στην S650 PHOS και για την προμέτρηση του νέου μηχανισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης
- ✓ Αφαιρέθηκε το κεντρικό στεγανωτικό 660-31-604-03 από την Eclipse

• Σύστημα M45000

- ✓ Προσθήκη γωνίας επιπεδότητας 180-14-218-00 στο προφίλ M14664 σίτας

• Σύστημα M630

- ✓ Η βελτιστοποίηση κοπών για το M63007 θα λαμβάνει υπόψη και το ύψος της κλειδαριάς

• Σύστημα S350

- ✓ Προσθήκη γωνίας επιπεδότητας 180-14-218-00 στο προφίλ S35030

• Σύστημα S700

- ✓ Προσθήκη υποσυστήματος Eclipse
- ✓ Ανανέωση λίστα υάλωσης
- ✓ Προσθήκη τυπολογίας σταθερό – συρόμενο - σταθερό
- ✓ Αφαίρεση διακοσμητικών ταπών 311-70-802-03 and 311-70-809-03

• Series M9660

- ✓ Updated glazing list
- ✓ Profile M19716 can be used reversed for doors opening outside

• Series S77

- ✓ S77194 used as add on profile to the T profile in the side of the fixed glass [Read more...](#)
- ✓ Uf for S77874 added

• Series M9400

- ✓ M9374 used as add on profile to the T profile in the side of the fixed glass [Read more...](#)

• Series M940

- ✓ M985 used as add on profile to the T profile in the side of the fixed glass [Read more...](#)

• Series MF65

- ✓ Updated glazing list

• Σύστημα M9660

- ✓ Ανανεωμένη λίστα υάλωσης
- ✓ Το προφίλ M19716 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντεστραμμένο σε πόρτες ανοιγόμενες έξω

• Σύστημα S77

- ✓ Το προφίλ S77194 χρησιμοποιείται ως add on προφίλ στο ταυ στη μεριά του σταθερού τζαμιού [Περισσότερα...](#)
- ✓ Προσθήκη Uf για το S77874

• Σύστημα M9400

- ✓ Το προφίλ M9374 χρησιμοποιείται ως add on προφίλ στο ταυ στη μεριά του σταθερού τζαμιού [Περισσότερα...](#)

• Σύστημα M940

- ✓ Το προφίλ M985 χρησιμοποιείται ως add on προφίλ στο ταυ στη μεριά του σταθερού τζαμιού [Περισσότερα...](#)

• Σύστημα MF65

- ✓ Ανανεωμένη λίστα υάλωσης