

- **Prices have been updated to the latest nominal price lists of Alumil (May 2021)**

- **General**

- ✓ Removed dual color option from non insulated systems (cold systems).

- **Windows Hardware**

- ✓ Hinges for the Side Hung, Bottom Hung and Top Hung has been changed. New Alumil Branded hinges have been added.

- **Series S650 (all variants)**

- ✓ Due to database standardization issues, the silicone calculation had to be altered. For detailed instructions on how to calculate Glazing silicone follow the following video. <https://www.alumil.com/greece/en/fabricators/service-support/services-tools/alumilcal/news/2021/05/07/alumilcal-tutorial-s650-glazing-silicon-calculation>

- **Series M9660**

- ✓ Added the concealed sash typologies.
- ✓ T-joint extension changed from +4,5mm to +4,8mm.

- **Series M630**

- ✓ Added typology 3ple track with fly screen (3 sashes and flyscreen)
- ✓ Replaced the brushes on the frames, according to the catalog update.

- **Series S77**

- ✓ Added profile S77829.

- **Ενημερώθηκαν οι τιμές με τους πρόσφατους τιμοκαταλόγους 05/2021**

- **Γενικά**

- ✓ Αφαιρέθηκε η επιλογή διχρωμίας από τα "κρύα" συστήματα.

- **Μηχανισμοί παραθύρων**

- ✓ Οι μεντεσέδες για Ανοιγόμενο, Ανακλινόμενο, Προβαλλόμενο αλλάξαν. Νέοι μεντεσέδες Alumil προστέθηκαν.

- **Σύστημα S650 (όλες οι παραλλαγές)**

- ✓ Λόγω περιορισμών της βάσης δεδομένων, ο υπολογισμός της σιλικόνης άλλαξε. Για λεπτομερής οδηγίες για τον υπολογισμό, παρακαλώ δείτε το βίντεο του παρακάτω συνδέσμου. <https://www.alumil.com/greece/fabricators/service-support/services-tools/alumilcal/news/2021/05/07/alumilcal-tutorial-s650-glazing-silicon-calculation-gr>

- **Σύστημα M9660**

- ✓ Προστέθηκαν τυπολογίες κρυφού φύλλου.
- ✓ Η προέκταση του T προφίλ άλλαξε από 4,5 mm σε 4,8 mm

- **Σύστημα M630**

- ✓ Προστέθηκε τυπολογία τριπλού οδηγού με σίτα (3 φύλλα και σίτα)
- ✓ Αντικαταστάθηκαν τα βουρτσάκια στους οδηγούς, σύμφωνα με τον τεχνικό κατάλογο.

- **Σύστημα S77**

- ✓ Προστέθηκε το προφίλ S77829

- **Σύστημα M9400 (Παντζούρια)**

- ✓ Προστέθηκε νέα κάσα M9401
- ✓ Προστέθηκε νέο μπινί M9500
- ✓ Νέο κατωκάσι για τις πόρτες παντζουριού M9386

- **Series M9400 Shutters**
  - ✓ Added New frame M9401.
  - ✓ Added New meeting style profile M9500.
  - ✓ New Bottom configuration for shutter doors M9386.
- **Series M9400**
  - ✓ Replaced glazing gasket 200-06-860-00 by 200-06-861-00.
  - ✓ Corrected pivot door typology.
- **Series M940**
  - ✓ Replaced glazing gasket 200-06-860-00 by 200-06-861-00
- **Series M15000**
  - ✓ Added sash profile 25700001 to the double casement typologies.
  - ✓ Corrected wall connections cutting angles.
- **Series S350**
  - ✓ Transom S339 have been added to the sash S384.
- **Series S350 LT**
  - ✓ Transom S339 have been added to the sash S384.
- **Series S350 LT Pocket**
  - ✓ Transom S339 have been added to the sash S384. Series
- **S350 LT Pocket (Shutter)**
  - ✓ Replaced roller 600-14-600-00 by 600-00-325-00
- **Series S560 Pocket**
  - ✓ Added wall connection S35019. This addition caused change in deduction from -20mm to -22mm.
- **Σύστημα M940**
  - ✓ Αντικαταστάθηκε το λάστιχο 200-06-860-00 με το 200-06-861-00
- **Σύστημα M15000**
  - ✓ Προστέθηκε το φύλλο 25700001 στις τυπολογίες για δίφυλλα ανοιγοανακλινόμενα
  - ✓ Διορθώθηκαν οι γωνίες κοπής για τα αρμοκάλυπτρα
- **Σύστημα S350**
  - ✓ Η τραβέρσα S339 προστέθηκε στο φύλλο S384
- **Σύστημα S350 LT**
  - ✓ Η τραβέρσα S339 προστέθηκε στο φύλλο S384
- **Σύστημα S350 LT Pocket**
  - ✓ Η τραβέρσα S339 προστέθηκε στο φύλλο S384
- **Σύστημα S350 LT Pocket (Παντζούρια)**
  - ✓ Αντικαταστάθηκε το ράουλο 600-14-600-00 με το 600-00-325-00
- **Σύστημα S560 Pocket**
  - ✓ Προστέθηκε το αρμοκάλυπτρο S35019. Αυτή η αλλαγή προκάλεσε και αλλαγή στην αφαίρεση από -20mm σε -22mm
- **Σύστημα S560LT**
  - ✓ Προστέθηκαν τα εξαρτήματα υδατολεκάνης από τον οδηγό, που έλειπαν. (660-44-088-0X, 660-01-209-03 & 660-12-009-03)
- **Σύστημα S700**
  - ✓ Διορθώθηκε η κοπή του PVC προφίλ 660-00-714-00
- **Σύστημα P200**
  - ✓ Προστέθηκε το λάστιχο 720-04-910-00
- **Σύστημα M8200**
  - ✓ Διορθώθηκαν οι ποσότητες για τις τάπες της κάσας

- **Series S560 LT**
  - ✓ Added missing drainage accessories on the frames.  
(660-44-088-0X, 660-01-209-03 & 660-12-009-03)
- **Series S700**
  - ✓ Cutting of PVC profile 660-00-714-00 has been corrected.
- **Series P200**
  - ✓ Added missing Adhesive gasket 720-04-910-00
- **Series M8200**
  - ✓ End cap quantities for frames have been corrected.